

**Garant****Gängsnitt 6g, M: M27****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M27
GTIN	4045197083234
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

**Teknisk beskrivning**

stigning	3 mm
höjd	25 mm
Utvändig Ø	65 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M27

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		