

Garant**Gängsnitt vänstergänga, M-LH: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	140620 M4
GTIN	4045197083630
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form.

Skärfas över 1 3/4 gänga. med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen.

Teknisk beskrivning

höjd	5 mm
stigning	0,7 mm
Utvändig Ø	20 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M4
Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Vänster
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		