

**Garant****Gängsnitt vänstergänga, M-LH: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	140620 M5
GTIN	4045197083647
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.

**Skärfas över 1 3/4 gänga. med dubbelsidig skärfas.** Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen.

**Teknisk beskrivning**

stigning	0,8 mm
höjd	7 mm
Utvändig Ø	20 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M5
Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Vänster
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		