

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M1****Beställningsdata**

Ordernummer	130150 M1
GTIN	4045197065216
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	0,75 mm
Gängstigning	0,25 mm
Gäng-Ø	1 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
totallängd L	25 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	2 mm
Gängtyp	M
gänga	M1

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

