



Tryckluftsdrevena rakslipmaskiner, Typ: 52862



Beställningsdata

Ordernummer	079441 52862
GTIN	616026528628
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Dynabrade – tryckluftsdreven rakslipmaskin.

Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag. Noggrant balanserad långsamgående liten slipmaskin med **inställbart varvtal upp till 25000 varv/minut**

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Teknisk beskrivning

Längd	144 mm
tillverkarens beteckning	52862
axeleffekt	298 W
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	2,6 m/s ²
vikt	0,48 kg
bullernivå	79 dB(A)
maximal luftförbrukning	564 l/min
Spännhylsa-Ø	3 mm

Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	NPT
Produktslag	Rakslip