

## Gängsnitt 6e, M: M8



### Beställningsdata

Ordernummer	140350 M8
GTIN	4045197083395
Artikelklass	11K

### Beskrivning

#### Utförande:

Solid, förslitsad form.  $\geq$  M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Toleransområde 6e = med undertolerans ca 0,03–0,04 mm. För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett galvaniskt skyddsskikt.

### Teknisk beskrivning

stigning	1,25 mm
höjd	9 mm
Utvändig Ø	25 mm
Toleransklass	DIN 13 6e
gänga	M8
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		