

**Garant****Gängsnitt 6e, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	140350 M10
GTIN	4045197083401
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Toleransområde 6e = **med undertolerans ca 0,03–0,04 mm**. För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett **galvaniskt skyddsskikt**.

**Teknisk beskrivning**

stigning	1,5 mm
höjd	11 mm
Utvändig $\emptyset$	30 mm
Toleransklass	DIN 13 6e
gänga	M10
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		