



Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR1235HX



Beställningsdata

Ordernummer	070241 GSR1235HX
GTIN	4059952514000
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Effekt-/viktförhållande i toppklass med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.

Lång livstid tack vare **borstlös EC-motor.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, L-Boxx, bältesclips, bitshållare, 1/2 L-Boxx-inlägg för apparat och laddare, 1/2 L-Boxx-inlägg tillbehör.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Längd	126 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterispänning	12 V
batterikapacitet	3 Ah
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning	GSR 12V-35 HX
höjd	160 mm
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
Antal ingående batterier	2
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1750 min ⁻¹
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 400 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
typisk användning	Strong
verktygsfäste	Invändig sexkant 1/4 tum
maximalt vridmoment hårt	30 Nm
vikt	0,8 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 1,9 m/s ²
maximalt vridmoment mjukt	15 Nm
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	12V
USP2	Borstlös motor, i L-Boxx

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073855 B12

Batteriladdare Typ GAL1240

073866 GAL1240