

Garant**Gängsnitt 6e, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	140350 M12
GTIN	4045197083418
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Toleransområde 6e = **med undertolerans ca 0,03–0,04 mm**. För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett **galvaniskt skyddsskikt**.

Teknisk beskrivning

höjd	14 mm
stigning	1,75 mm
Utvändig \emptyset	38 mm
Toleransklass	DIN 13 6e
gänga	M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad

Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		