

HOLEX®**Gängsnitt, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	140450 M16
GTIN	4045197595249
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

höjd	18 mm
stigning	2 mm
Utvändig Ø	45 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	16
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger