

Garant**Handgängtapp separat Mellantapp, obelagd, M: M2,6****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130170 M2,6 |
| GTIN | 4045197065742 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,45 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 2,1 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|----------|
| Gäng-Ø | 2,6 mm |
| Kärnhåls-Ø | 2,1 mm |
| Gängstigning | 0,45 mm |
| Norm | DIN 352 |
| Skaftdiameter D _s | 2,8 mm |
| totallängd L | 36 mm |
| Skaftfyrkant □ | 2,1 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|-----------------------|--|
| Gängdjup | 5,2 mm |
| Gängtyp | M |
| gänga | M2,6 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | D |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| torrt | mindre lämplig | | |

