

**HOLEX®**
**Gängsnitt 6g, M: M30**

**Beställningsdata**

Ordernummer	140320 M30
GTIN	4045197530233
Artikelklass	12K

**Beskrivning**
**Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spänen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3,5 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	25 mm
stigning	3,5 mm
Utvändig Ø	65 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	30
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger