

**Garant****Gängsnitt 6g, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	140300 M20
GTIN	4045197083203
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

**Teknisk beskrivning**

höjd	18 mm
stigning	2,5 mm
Utvändig $\varnothing$	45 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gंगा	M20
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		