

**Garant****Gängsnitt, M: M2,3****Beställningsdata**

Ordernummer	140400 M2,3
GTIN	4045197083449
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°. med gammal DIN-profil.

**Teknisk beskrivning**

stigning	0,4 mm
höjd	5 mm
Utvändig $\emptyset$	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M2,3
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		