

Gängsnitt 6e, M: M3



Beställningsdata

Ordernummer	140350 M3
GTIN	4045197083357
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form. \geq M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.

Toleransområde 6e = med undertolerans ca 0,03–0,04 mm. För toleransklass "medel" där gängorna förses med ett galvaniskt skyddsskikt.

Teknisk beskrivning

höjd	5 mm
stigning	0,5 mm
Utvändig Ø	20 mm
Toleransklass	DIN 13 6e
gänga	M3
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS

Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		