

**HOLEX®****Gängsnitt 6g, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	140320 M10
GTIN	4045197083302
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1,5 mm

Utvändig Ø: 30 mm

höjd: 11 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	11 mm
stigning	1,5 mm
Utvändig Ø	30 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	10
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger