

Garant**Handgängtapp separat Gradtapp, obelagd, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	130180 M3
GTIN	4045197065957
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s: 3,5 mm

Skaftfyrkant □: 2,7 mm

Kärnhåls-Ø: 2,5 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Gäng-Ø	3 mm
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	36 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS

Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

