

Garant**Gängsnitt, M: M2,5**

Beställningsdata

Ordernummer	140400 M2,5
GTIN	4045197083456
Artikelklass	11K

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,45 mm

Utvändig Ø: 16 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

stigning	0,45 mm
höjd	5 mm
Utvändig Ø	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M2,5

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		