

**HOLEX®****Gängsnitt, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	140450 M6
GTIN	4045197595188
Artikelklass	12K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.  $\geq$  **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 2 gängor**. **Läppad** och **nitrerad**, spånvinkel ca 15°.

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 7 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	7 mm
stigning	1 mm
Utvändig Ø	20 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	6
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger