

**Garant****Gängsnitt vänstergänga, M-LH: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	140620 M2,5
GTIN	4045197083616
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form.

**Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Vänster

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,45 mm

Utvändig Ø: 16 mm

höjd: 5 mm

**Teknisk beskrivning**

stigning	0,45 mm
höjd	5 mm
Utvändig Ø	16 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M2,5

Gängtyp	M-LH
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Vänster
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		