

Garant**Handgängtappsats, obelagd, M: M22****Beställningsdata**

Ordernummer	130150 M22
GTIN	4045197065476
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L: 100 mm

Skaftdiameter D_s: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 19,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Kärnhåls-Ø	19,5 mm
Gäng-Ø	22 mm
Norm	DIN 352

Skaftdiameter D_s	18 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant \square	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	44 mm
Gängtyp	M
gänga	M22
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		

Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig