

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M2,6****Beställningsdata**

Ordernummer	130150 M2,6
GTIN	4045197065308
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,45 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 2,1 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	2,1 mm
Gängstigning	0,45 mm
Gäng-Ø	2,6 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	36 mm

Skafftyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	5,2 mm
Gängtyp	M
gänga	M2,6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig