

**Garant****Handgängtapp separat Mellantapp, obelagd, M: M24****Beställningsdata**

Ordernummer	130170 M24
GTIN	4045197065889
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfyrkant □: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 21 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	24 mm
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängstigning	3 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H

Skärmaterial	HSS
Gängdjup	48 mm
Gängtyp	M
gänga	M24
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

