

**Garant****Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	130160 M8
GTIN	4045197065605
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 6 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 4,9 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 6,8 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls- $\varnothing$	6,8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Gäng- $\varnothing$	8 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant $\square$	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS

Gängdjup	16 mm
Gängtyp	M
gänga	M8
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

