

Garant**Maskin-gängtapp 6G, ånganlöpt, M: M2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	135600 M2,5
GTIN	4045197077059
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Toleransklass ISO 3/6G = med övertolerans ca 0,02–0,04 mm. **HSS-E**

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett **galvaniskt skyddsskikt** eller som lätt krymper vid härdning.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gängstigning	0,45 mm
Antal skär Z	2
Gäng-Ø	2,5 mm
Antal spånspår	2
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	50 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 3 6G
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	5 mm
Gängtyp	M

gänga	M2,5
Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		