

**Garant****Handgängtappsats, obelagd, M: M30****Beställningsdata**

Ordernummer	130150 M30
GTIN	4045197065506
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 3,5 mm

totallängd L: 125 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 22 mm

Skaftfyrcant □: 18 mm

Kärnhåls-Ø: 26,5 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	26,5 mm
Gängstigning	3,5 mm
Gäng-Ø	30 mm
Norm	DIN 352

Skaftdiameter $D_s$	22 mm
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	18 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	60 mm
Gängtyp	M
gänga	M30
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		

Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig