

Garant**Behandlingsmedel flytande 5 liter Stål, rostfritt stål, Högglanspolering, Typ: SHINY****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 501655 SHINY |
| GTIN | 4062406372897 |
| Artikelklass | 58F |

Beskrivning**Utförande:**

Compounds (flytande behandlingsmedel) tillsätts vid våtprocessen i vibrationslipmaskiner. De **förstärker slipkapaciteten** och **rengör arbetsstycken** och **slipelement**.

Med **korrosionsskydd** för alla järnmetaller.

Användningsdata:

Tillsätt endast komponent i föreskriven dosering till processvattnet i vattentanken. Mätbägaren som medföljer vibrationslipmaskinen underlättar den rätta doseringen.

OBS!:

Kan inte levereras i alla länder. Expressleverans inte möjlig.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|---|
| lämplig för | Stål, rostfritt stål - högglanspolering |
| pH-värde | 7,6 % |
| Dosering | 5 - 7 % |
| Serie | GMT |

| | |
|----------------------|------------------|
| Innehåll | 5 l |
| Produktnamnsattribut | Högglastpolering |
| Produktslag | Behandlingsmedel |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | lämplig | | |
| Hårdmetall (HM) | lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |