

Garant**Maskin-gängtapp, ånganlöpt, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	135450 M2
GTIN	4045197076786
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**Storlek M2,6 med gammal DIN-profil. **HSS-E****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Gäng-Ø	2 mm
Gängstigning	0,4 mm
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	M
gänga	M2
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		