

**HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	132925 3X0,35
GTIN	4062406373443
Artikelklass	12I

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX Pro Tap universalgängttapp.** Robust utförande för ett brett materialspektrum.  
**Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 374
gänga	M3×0,35
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gäng-Ø	3 mm
totallängd L	56 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängstigning	0,35 mm
Gängtyp	MF
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,2 mm
Beläggning	TiN

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		