

**HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E 6H, TiN, MF: 3X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	137170 3X0,35
GTIN	4062406373498
Artikelklass	12I

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Tap universalgängttapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktnionsnedsättande TiN-beläggning.**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	2,2 mm
Gängdjup	7,5 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,35 mm
Skärmaterial	HSS E
gänga	M3×0,35
Gängtyp	MF
Gäng-Ø	3 mm
Norm	DIN 374
Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 2 6H
totallängd L	56 mm
Kärnhåls-Ø	2,65 mm
Beläggning	TiN

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

