

Garant**Sticksvärd Stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/3,1 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273552 26/3,1
GTIN	4062406373658
Artikelklass	21W

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	26 mm
för max. arbetsstycke-Ø	75 mm
Spårbredd w	3,1 mm
totallängd L	110 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
Systemnyckel	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd