

Garant**Sticksvärd Stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/5,1 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 273552 32/5,1 |
| GTIN | 4062406373719 |
| Artikelklass | 21W |

Beskrivning**Passar till:**

Hållare nr 273984 - 274000 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|------------|
| för max. arbetsstycke-Ø | 120 mm |
| Spårbredd w | 5,1 mm |
| Bladhöjd h ₅ | 32 mm |
| totallängd L | 150 mm |
| Användning | neutral |
| Invändig | nej |
| Systemnyckel | ja |
| axiell spårstickning kan göras | nej |
| Produktslag | Sticksvärd |