



HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11



Beställningsdata

Ordernummer	133375 5/8-11
GTIN	4062406374280
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängttapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	12 mm
Gängtyp	UNC
Gängstigning	1,58 mm
Norm	DIN 376
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls- \emptyset	13,5 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant \square	9 mm
gänga	5/8-11 UNC
Gängdjup	47,64 mm
Gäng- \emptyset	15,88 mm
Varvper tum	11

Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig