



## HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, M: M14



### Beställningsdata

Ordernummer	132680 M14
GTIN	4062406373894
Artikelklass	12I

### Beskrivning

#### Utförande:

**Med spiralspets.**

**HOLEX Pro Tap universalgängtapp.**

Robust utförande för ett brett materialspektrum.

**Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning. Toleransklass: ISO 2 6H**

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2 6H
Norm	DIN 376
Gängtyp	M
totallängd L	110 mm
gänga	M14
Skafftyrkant □	9 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	12 mm
Gäng-Ø	14 mm
Gängdjup	42 mm
Gängstigning	2 mm
Skärmaterial	HSS E

Antal skär Z	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig