

**HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNF: 3/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	133425 3/8-24
GTIN	4062406374334
Artikelklass	12I

**Beskrivning****Utförande:**

**HOLEX Pro Tap universalgängtapp.** Robust utförande för ett brett materialspektrum.  
**Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

**Användningsdata:**

För UNF-enhetsfingänga ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	90 mm
Varvper tum	24
Gängstigning	1,058 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	9,53 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Antal skär Z	3
gänga	3/8-24 UNF
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNF
Kärnhåls-Ø	8,5 mm

Gängdjup	28,59 mm
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

