



HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, M: M8



Beställningsdata

Ordernummer	132680 M8
GTIN	4062406373863
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

Med spiralspets.

HOLEX Pro Tap universalgängtapp.

Robust utförande för ett brett materialspektrum.

Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning. Toleransklass: ISO 2 6H

Teknisk beskrivning

Gängdjup	24 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gängstigning	1,25 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	8 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	6,2 mm
gänga	M8
Gäng-Ø	8 mm
Gängtyp	M

Kärnhåls-Ø	6,8 mm
totallängd L	90 mm
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig