

**HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	132925 10X1,25
GTIN	4062406374013
Artikelklass	12I

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Teknisk beskrivning

Gängdjup	30 mm
Kärnhåls-Ø	8,8 mm
Norm	DIN 374
Gängtyp	MF
totallängd L	100 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skaftdiameter D _s	7 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gäng-Ø	10 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	1,25 mm
gänga	M10×1,25

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

