



HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C, TiN, M: M16



Beställningsdata

Ordernummer	135910 M16
GTIN	4062406374488
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

Form C (skärfas över 2–3 gängor).

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.

Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktnionsnedsättande TiN-beläggning**.

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
gंगा	M16
totallängd L	110 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	16 mm
Gängstigning	2 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	14 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	48 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

