

**HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E 6H, TiN, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	132925 6X0,75
GTIN	4062406373979
Artikelklass	12I

Beskrivning**Utförande:**

HOLEX Pro Tap universalgängttapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2 6H
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gängtyp	MF
Gängdjup	18 mm
Kärnhåls-Ø	5,2 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Norm	DIN 374
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,75 mm
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	3
totallängd L	80 mm
gänga	M6×0,75

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

