



HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, UNC: 5/8-11



Beställningsdata

Ordernummer	137910 5/8-11
GTIN	4062406374877
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	12 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	15,88 mm
gänga	5/8-11 UNC
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	13,5 mm
Gängtyp	UNC
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	110 mm
Gängstigning	2,309 mm
Skaftfyrkant □	9 mm

Varvper tum	11
Gängdjup	39,7 mm
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
vått maximal	lämplig