

SONO  SWISS[®]**Ultraljudskraftrengöringsmedel T1, Volym l/kg: 2,5****Beställningsdata**

Ordernummer	082930 2,5
GTIN	2050000969089
Artikelklass	04E

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar. Det dryga **koncentratet** förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

OBS!:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärlostorlekar kan erhållas på begäran. 25-litersförpackningar finns tillgängliga i onlineshopen.

Levereras inte i alla länder. **Lagring** enbart i sluten originalbehållare mellan -5 °C och 30 °C.

Skydda mot **värme och direkt solsken**.

Ingen samlagring med syror.

Farlighetsmärkning: GHS05: Frätande verkan

Teknisk beskrivning

volym vätska	2,5 l
Blandningsförhållande	3 – 8 %
rengöringsmedel typ	Rengöringsmedel för stål och ädelmetaller
lagringstemperatur	-5 - 30 °C
Farlighetsmärkning	GHS05: Frätande verkan
Verkanstid	3 - 5 min
tillverkarens beteckning	T1
Produktslag	Ultraljudskraftrengöringsmedel