

SONO+SWISS®

Ultraljudskraftrengöringsmedel T4, liter: 2,5**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 082934 2,5 |
| GTIN | 2050000969102 |
| Artikelklass | 04E |

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektivt rengöringskoncentrat på vattenbas (undantag: T3 i pulverform); speciellt utvecklad för användning i ultraljudstvättar; biologiskt nedbrytbar. Det dryga **koncentratet** förlänger apparatens livslängd, räcker länge och är biologiskt nedbrytbart. Kraftrengöringsmedlet har tagits fram speciellt för ultraljudsbad (skumning osv.) och är därför extra effektivt vid rengöring i vanliga ultraljudsbad i frekvensområdet 25 till 130 kHz. Med hjälp av den kavitationskraft som genereras med ultraljud löser kraftrengöringsmedlet effektivt upp föroreningarna samtidigt som rengöringen är skonsam för komponenterna. Andra rengöringsmedel som inte har tagits fram speciellt för ultraljudsbad kan innehålla joner som orsakar materialerosion eller korrosion. Kraftiga korrosionsbildare som avsevärt förkortar hållbarheten är exempelvis halogenjoner. Klor och fluor i sura medier är i detta avseende de mest aggressiva.

Användningsdata:

För ultraljudstvättar (t.ex. nr 082922; 082923; 082924; 082925).

OBS!:

Ytterligare specialrengöringsmedel och andra kärlostorlekar kan erhållas på begäran. 25-litersförpackningar finns tillgängliga i onlineshopen. Levereras inte i alla länder.

Teknisk beskrivning

Datablad

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Verkanstid | 1 - 5 min |
| lagringstemperatur | 5 - 30 °C |
| tillverkarens beteckning | T4 |
| Blandningsförhållande | 5 – 10 % |
| rengöringsmedel typ | Neutralt rengöringsmedel |
| volym vätska | 2,5 l |
| Produktslag | Ultraljudskraftrengöringsmedel |