

**Garant****Handgängtapp separat Mellantapp, obelagd, M: M14****Beställningsdata**

Ordernummer	130170 M14
GTIN	4045197065834
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 70 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 11 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 12 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	12 mm
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	14 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	11 mm
totallängd L	70 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS

Gängdjup	28 mm
Gängtyp	M
gänga	M14
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

