


Garant**Stickblad neutral, HB9140, Spårbredd w: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275024 4
GTIN	4062406378424
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

Passar till:

Skärhållare nr 274030 – 274134.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,12 mm/v
Spårbredd w	4 mm
Hörnradi	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		