


**Garant****Stickblad neutral, HB9140, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275024 5
GTIN	4062406378448
Artikelklass	21H

**Beskrivning****Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

**Passar till:**

Skärhållare nr 274030 – 274134.

**Teknisk beskrivning**

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/v
Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	5 mm
Hörnradie	0,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	mindre lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		