

Garant**Stickblad neutral, HU9310, Spårbredd w: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	275027 5
GTIN	4062406378547
Artikelklass	21H

Beskrivning**Användningsdata:**

För skärhållare nr 274030 – 274090.

Passar till:

Skärhållare nr 274030 – 274134.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Beläggning	obelagd
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/v
Spårbredd w	5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HU9310
Antal byten/skär	1

Vändskärslattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	380 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	360 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	280 m/min	N
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		