

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 623503 M10 |
| GTIN | 4062406380557 |
| Artikelklass | 62C |

Beskrivning**Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 140 mm

huvudhöjd innermått F: 15,05 mm

Skaft-Ø: 19 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|-------------|
| För skruvar | M10 |
| huvudhöjd innermått F | 15,05 mm |
| Skaft-Ø | 19 mm |
| skaftlängd | 140 mm |
| Norm | DIN 22417 A |

| | |
|-------------|--------------------|
| Drivprofil | 3-kant-hylsnycklar |
| Material | Stålrör |
| Yta | förzinkad |
| Produktslag | hylsnyckel |