

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	623503 M8
GTIN	4062406380540
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 125 mm

huvudhöjd innermått F: 12,05 mm

Skaft-Ø: 15 mm

Teknisk beskrivning

huvudhöjd innermått F	12,05 mm
För skruvar	M8
skaftlängd	125 mm
Skaft-Ø	15 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel