

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	623503 M16
GTIN	4062406380571
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 180 mm

huvudhöjd innermått F: 20,55 mm

Skaft-Ø: 24 mm

Teknisk beskrivning

För skruvar	M16
skaftlängd	180 mm
huvudhöjd innermått F	20,55 mm
Skaft-Ø	24 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel