

**Trekanthylsnyckel, För skruvar: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	623503 M4
GTIN	4062406380519
Artikelklass	62C

Beskrivning**Utförande:**

Av precisionsstålrör, förzinkat, med vridstift.

Användningsdata:

För trekantsskruvar enligt DIN 22424 och för trekantmuttrar enligt DIN 22425.

Norm:**DIN 22417 A**

skaftlängd: 90 mm

huvudhöjd innermått F: 6,8 mm

Skaft-Ø: 10 mm

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	10 mm
För skruvar	M4
huvudhöjd innermått F	6,8 mm
skaftlängd	90 mm
Norm	DIN 22417 A

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Material	Stålrör
Yta	förzinkad
Produktslag	hylsnyckel